

Agir de façon écologique avec les toilettes transportables de la gamme TOA, toilettes sèches biologiques pour jardins, loisirs et déplacements



Elles requièrent une place minimum pour un confort équivalent à celui des toilettes classiques

Elles ne nécessitent ni produits chimiques ni eau

Elles sont la garantie d'une hygiène respectée

Elles sont faciles, propres et faciles à manier

Elles s'intègrent dans une pratique du compostage

Elles possèdent un réservoir en plastique polyéthylène antiacide et antigel

Elles sont de construction solide

Description des toilettes transportables de la gamme TOA :

Il existe deux types de toilettes mobiles TOA :

- Les modèles TOA de luxe, TOA-Mini et TOA Maxi possèdent un boîtier de toilettes supplémentaire qui renferme le seau. Les lunettes se relèvent pour retirer le seau.
- Les toilettes mobiles TOA modèle standard sont constituées d'un seau, d'un abattant refermable étanche et d'une lunette. La lunette étant emboîtée sur le bord du seau, elle doit être retirée lors de la vidange du seau.

Utilisation :

Avant la première utilisation, le seau doit être rempli de paillis absorbant et généreusement approvisionné en écorces broyées, en copeaux, en terre, en paille hachée ou avec un mélange de ces substances.

Après chaque selle, le papier toilette est recouvert d'une pleine main de paillis, environ 1 litre de paillis par jour et personne.

Les selles ne sont plus visibles et les odeurs quasi inexistantes.

Pour le transport jusqu'au compost et après utilisation, en déplacement par exemple, le seau peut être refermé hermétiquement à l'aide du couvercle, et le paillis usagé ensaché dans des sacs compostables.

Exemples d'utilisation :

Les toilettes mobiles TOA sont adaptées pour une utilisation individuelle dans le domaine des loisirs, comme toilettes « d'urgence », dans tous les domaines pour lesquels une solution simple et économique est recherchée.

La condition préalable est d'avoir à disposition du paillis absorbant ainsi qu'avoir la possibilité de composter.

Installation :

Les toilettes transportables TOA ne nécessitent qu'une surface minimum, et la présence d'une aération.

Les toilettes transportables TOA ne nécessitent ni eau, ni électricité, ni branchement pour fonctionner.

Entretien :

Nous préconisons l'utilisation de sachets de protection compostables en fécules de maïs ou de pomme de terre, biodégradables en l'espace de 6 mois.

Il est possible de commander un seau supplémentaire pour certains modèles de toilettes transportables.



TOA Maxi	TOA Mini	TOA Luxe	TOA Standard
Largeur : 45 cm Profondeur : 54 cm Hauteur : 52 cm Contenu : 35 l	Largeur : 35 cm Profondeur : 44 cm Hauteur : 43 cm Contenu : 12 l	Largeur : 39 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 46 cm Contenu : 25 l	Largeur : 42 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 42 cm Contenu : 30 l
Boîtier et seau : polyéthylène Siège et couvercle : polypropylène	Boîtier et seau : polyéthylène Siège : PVC	Seau : polyéthylène Siège et Boîtier : ABS	Seau : polyéthylène Siège : PVC